

Garant**CaraFin joustava timanttikiillotusviila, Rakeisuus: D15µm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 529115 D15 |
| GTIN | 4045197994677 |
| Tuoteluokka | 51G |

Kuvaus**Malli:**

Kiillotusviila, jossa on joustava metallinen perusrunko. Yläpuoli joustavaa PU-materiaalia, yhdellä puolella timanttiraepinnoite.

Etu:

Timanttitahtojen käyttöön liittyvää valmistelu- tai puhdistusaikaa ei tarvita.

Käyttö:

Soveltuu erittäin hyvin koverien ja kuperien pintojen kiillotustöihin. Sopii **kovien raaka-aineiden kuten esimerkiksi kovametallin, valoksien, karkaistun teräksen, keramiikan ja värimetallien työstöön.**

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|----------------|
| Rakeisuus | D15 |
| Hienousaste | Loppukiillotus |
| Hioma-aine | timantti |
| Hioma-aineen lyhenne | D |
| Leveys | 14 mm |
| Pituus | 165 mm |
| Tuotetyyppi | Timanttiviila |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--|----------|----------------|-----------|
|--|----------|----------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|----------|
| Alu Mg | soveltuu |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu |
| Kovametalli | soveltuu |
| INOX | soveltuu |
| Ti | soveltuu |
| GG(G) | soveltuu |
| CuZn | soveltuu |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu |
| lakka | soveltuu |
| Uni | soveltuu |