

Garant**CaraFin Diamant -kiillotusnauhat elastinen, 25×120 mm, Rakeisuus: D15µm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	557521 D15
GTIN	4045197994707
Tuoteluokka	51G

Kuvaus**Malli:**

CaraFin Diamant -kiillotustyökalut, yhdellä puolella **monokristallinen timanttipinnoite**.

Rakenteeseen sidottujen timanttirakeiden ansiosta **käyttöaste** on kiillotustahnojen irtotimanttirakeisiin verrattuna selvästi korkeampi.

Kiillotusnauhat, **itseliimautuvat**. Yläpuoli joustavaa PU-materiaalia, yhdellä puolella monokristallinen timanttiraepinnoite.

Etu:

Timanttitahnojen käyttöön liittyvää valmistelu- tai puhdistusaikaa ei tarvita.

Laadukasta, **joustavaa polyuretaanivaahtoa**.

Käyttö:

Hiomanauhanpidin nro 557900.

Soveltuu märkä- ja kuivakiillotukseen. **Loppukiillotus** pehmeille ja koville materiaaleille.

Työskentely kevyellä syötöllä.

Sopii:

Joustava hiomanauhanpidin nro 557900.

Tekninen kuvaus

Hioma-aineen lyhenne	D
Pituus	120 mm
Leveys	25 mm
Mitat	25×120 mm
Kiillotusaste	Loppukiillotus

Sarja	CaraFin
Tuotenimen määrite	25×120 mm
Tuotetyyppi	Kiillotuspala

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		