

Garant**Vääntömomenttiavain ilman asteikkoa suunnanvaihtimella, Suurin kiristysmomentti: 320Nm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	657460 320
GTIN	4045197996022
Tuoteluokka	61E

Kuvaus**Malli:**

Yksivartinen momenttiavain, ei säätöasteikkoa. Aseta haluttu vääntömomenttiarvo käyttämällä asetustyökäluä nro 657452, koko 1, yhdessä sopivan mittaus-tarkastuslaitteen kanssa.

Kiinteästi asennettu **suuntaa vaihtava räikkä**, poistonuppi – **myötä- ja vastapäiväinen kiristys**. Momenttiavain, toimii vain oikealle.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, avain laukeaa ja antaa "merkin" (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

Käyttö:

Ruuvien valvottuun kiristämiseen esimääritetyn vääntömomentin mukaisesti sarjatyöskentelyssä.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tarkkuus:

± 2 % asetetusta arvosta.

Käyttötiedot:**Piirustuksen ja kaavan selite:**

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

l_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Tekninen kuvaus

Kiristyssuunta	Kiristys myötäpäivään
Suurin kiristysmomentti	320 Nm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	± 2 %
Paino	1200 g
Vääntömomenttialue	60 - 320 Nm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Lukema valittavissa	Nm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Laukaisuarvon säädettävyys	esiasetettu
Liitäntämuoto	vääntöneliö (räikkä)
Laukaisuarvon asetus	Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen)
Kokonaispituus L	672 mm
Standardi	DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, mukaan lukien lukien kalibrointipistomitta [L ₃]	577 mm
Palaute	irrottava
Kalibrointi	O6
Kalibrointi	O7
Tiedot tallennettavissa	ei
Irrotussignaali	haptinen
Irrotussignaali	haptinen
mittaustekniikka	mekaaninen
Tuotetyyppi	Momenttiavain

Palvelut

SäätöVääntömomenttiavain ilman asteikkoa Tyyppi SET	020080 SET
Kalibrointi ja säätöVääntömomenttiavain ilman asteikkoa Suurin kiristysmomentti 400 Nm	020090 400
	020020 1000

DAkS-kalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti
1000 Nm

DAkS-kalibrointi ja säätöVääntömomenttiavain ilman
asteikkaa Suurin kiristysmomentti 1000 Nm

020190 1000

Tarvikkeet

Momentin säätöavain Tyyppi 1

657455 1