

**Garant****XDMT120516ZDER, HB4420, Tyyppi: S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212897 S
GTIN	4045197625854
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	S
Syöttö $f_z$ / hammas	0,5 mm
Nirkon säde	1,6 mm
Teränpaksuus S	5.56 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XDMT120516ZDER
Laji	HB4420
Lastuava aine	KM
suositeltu työstösyvyys $a_{p \max}$	0,9 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	2 mm

Säätösäde, kun $a_{p \max}$	3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Pinnoitus	PVD
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Inconel	soveltuu	30 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		