

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M28X0,75

Tilastiedot

Tilausnumero	130006 M28X0,75
GTIN	4062406009342
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

 varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 27,25 mm

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20

Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kokonaispituus L	140 mm
Kierteen syvyys	84 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	0,75 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	27,25 mm
Varren nelikulmio □	16 mm
varren Ø D _s	20 mm
Kierteen Ø	28 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M28×0,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirennas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi