

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, MF: M85X1

Tilaustiedot

Tilausnumero	130020 M85X1
GTIN	4062406026592
Tuoteluokka	10N

Kuvas
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 84 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	160 mm
Lastu-urien määrä	8
Terien lkm Z	8
Kierteen Ø	85 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastuava aine	HSS
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	39 mm
Alkureiän Ø	84 mm
Kierteennousu	1 mm
Kierteen syvyys	127,5 mm
Standardi	DIN 2184
varren Ø D _s	50 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M85×1
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi