

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, MF: M108X3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130025 M108X3
GTIN	4062406031671
Tuoteluokka	10N

Kuvas**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 3 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren $\varnothing D_s$: 56 mmVarren nelikulmio \square : 44 mmAlkureiän \varnothing : 105 mm**Tekninen kuvaus**

varren $\varnothing D_s$	56 mm
Alkureiän \varnothing	105 mm
Terien lkm Z	12
Lastu-urien määrä	12
Varren nelikulmio \square	44 mm
Kierteen syvyys	162 mm

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteennousu	3 mm
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 2184
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteen Ø	108 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M108×3
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi