

FAHRION®
FAHRION QUALITÄT WERKZEUGE**ER-kiristysholkki HP sis. tiivisteen, ER 25, Nim. kiristys-Ø d: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309374 9
GTIN	2050001766342
Tuoteluokka	33F

Kuvaus**Malli:**

Pyörintätarkkuus ja toistotarkkuus **3 µm** (3×D, enint. = 50 mm), käytettäessä FAHRION CENTRO P-istukkaa.

Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii:

ER-tarkkuusholkki-istukka CENTRO P.

Huomautus:

- **Optimaalinen pyörintätarkkuus vain käytettäessä CENTRO P-istukassa.**
- **Kiinnitysalue h10 (vain nimellismitta).**

Sisältää **tiiviste**n sisäjähdytystä varten (enintään 60 bar). **Vastaa** standardia ISO 15488-A.

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	9 mm
Sovitin	ER 25
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 2 µm
tyyppi	429 E

Ulko-Ø D	25,7 mm
Kokonaispituus L	34 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki