

Garant**Kiristysruuvi Sisäpuolinen jhdytys, Tuurnan Ø:lle: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	575096 27
GTIN	4062406057077
Tuoteluokka	53D

Kuvaus**Malli:**Kiristysruuvi (sinkitty), kuusiokolopää. **Jäähdytysainerei'illä.****Käyttö:**GARANT-pyörö- ja laikkaharjojen kiinnittämiseen. **Huomaa kiristysmomentti.****Tekninen kuvaus**

Pään Ø	50 mm
Suositteltu kiristysmomentti	25 Nm
Avainkoko	8 mm
Tuurnan Ø:lle	27 mm
Pään paksuus K	8,5 mm
kierre M	M12
Tuotetyyppi	Kiinnitysruuvi

