

FAHRION®
FAHRENDEN PROTEKTION**ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER 32, Nim. kiristys-Ø d: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308986 4
GTIN	2050001766106
Tuoteluokka	39Y

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu.

Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Huomautus:

Sisältää **tiiviste**n sisäjähdytystä varten (enintään 60 bar), voidaan kiristää vain nimellismittaan.

Vastaa standardia ISO 15488-A.

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	4 mm
Sovitin	ER 32
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
tyyppi	469 E
Ulko-Ø D	32,7 mm
Kokonaispituus L	40 mm

Tuotetyyppi

Kiristysholkki