

**ER-kiristysholkki HP, ER 11, Nim. kiristys-Ø d: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309368 3
GTIN	2050001766168
Tuoteluokka	39Y

Kuvaus**Malli:**

Pyörintätarkkuus ja toistotarkkuus **3 µm** (3×D, enint. = 50 mm), käytettäessä FAHRION CENTRO P-istukkaa.

Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii:

ER-tarkkuusholkki-istukka CENTRO P.

Huomautus:

- Optimaalinen pyörintätarkkuus vain käytettäessä CENTRO P-istukassa.
- Kiinnitysalue h10 (vain nimellismitta).

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	3 mm
Sovitin	ER 11
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	≤ 2 µm
tyyppi	4008 E

Ulko-Ø D	11,5 mm
Kokonaispituus L	18 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki