

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**ER-kiristysholkki HP, ER 32, Nim. kiristys-Ø d: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309376 18
GTIN	2050001767462
Tuoteluokka	39Y

Kuvaus**Malli:**

Pyörintätarkkuus ja toistotarkkuus **3 µm** (3×D, enint. = 50 mm), käytettäessä FAHRION CENTRO P-istukkaa.

Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii:

ER-tarkkuusholkki-istukka CENTRO P.

Huomautus:

- **Optimaalinen pyörintätarkkuus vain käytettäessä CENTRO P-istukassa.**
- **Kiinnitysalue h10 (vain nimellismitta).**

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	18 mm
Sovitin	ER 32
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	≤ 2 µm
tyyppi	470 E

Ulko-Ø D	33 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki