

FAHRION®
FAHRENDEN PROTEKTION**ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER 40, Nim. kiristys-Ø d: 18mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308992 18 |
| GTIN | 2050001768711 |
| Tuoteluokka | 39Y |

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu.

Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Huomautus:

Sisältää **tiiviste**n sisäjähdytystä varten (enintään 60 bar), voidaan kiristää vain nimellismittaan.

Vastaa standardia ISO 15488-A.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|-------------|
| Nim. kiristys-Ø d | 18 mm |
| Sovitin | ER 40 |
| Standardi | ISO 15488-A |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm |
| tyyppi | 471 E |
| Ulko-Ø D | 40,7 mm |
| Kokonaispituus L | 46 mm |

Tuotetyyppi

Kiristysholkki