

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**ER-kiristysholkki HP sis. tiivisteiden ja suuttimien, ER 25, Nim. kiristys-Ø d: 4mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309375 4      |
| GTIN         | 2050001765406 |
| Tuoteluokka  | 33F           |

**Kuvaus****Malli:**

**Pyörintätarkkuus** ja toistotarkkuus **3 µm** (3×D, enint. = 50 mm), käytettäessä FAHRION CENTRO P-istukkaa.

**Korroosiosuojaus:** Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

**Etu:**

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikä ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

**Sopii:**

ER-tarkkuusholkki-istukka CENTRO P.

**Huomautus:**

- **Optimaalinen pyörintätarkkuus vain käytettäessä CENTRO P-istukassa.**
- **Kiinnitysalue h10 (vain nimellismitta).**

**Tiiviste** sisäjähdytystä varten (enintään 60 bar) ja **ruiskutussuuttimet**. Vastaa standardia ISO 15488-A.

**Tekninen kuvaus**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nim. kiristys-Ø d | 4 mm        |
| Sovitin           | ER 25       |
| Standardi         | ISO 15488-A |
| Pyörintätarkkuus  | ≤ 2 µm      |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| tyyppi           | 429 E          |
| Ulko-Ø D         | 25,7 mm        |
| Kokonaispituus L | 34 mm          |
| Tuotetyyppi      | Kiristysholkki |