

FAHRION®
FAHRION GROUP PRESSION**ER-kiristysholkki HP, ER 40, Nim. kiristys-Ø d: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309379 18
GTIN	2050001768810
Tuoteluokka	39Y

Kuvaus**Malli:**

Pyörintätarkkuus ja toistotarkkuus **3 µm** (3×D, enint. = 50 mm), käytettäessä FAHRION CENTRO P-istukkaa.

Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii:

ER-tarkkuusholkki-istukka CENTRO P.

Huomautus:

- Optimaalinen pyörintätarkkuus vain käytettäessä CENTRO P-istukassa.
- Kiinnitysalue h10 (vain nimellismitta).

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	18 mm
Sovitin	ER 40
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	≤ 2 µm
tyyppi	472 E

Ulko-Ø D	41 mm
Kokonaispituus L	46 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki