

FAHRION®
FAHRION QUALITY TOOLS
ER-kiristysholkkisarja HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E, ER 16

Tilaustiedot

Tilausnumero	309390
GTIN	2050001764638
Tuoteluokka	39Y

Kuvaus
Malli:

Pyörintätarkkuus ja toistotarkkuus **3 µm** (3×D, enint. = 50 mm), käytettäessä FAHRION CENTRO P-istukkaa.

Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii :

ER-tarkkuusholkki-istukka CENTRO P.

Huomautus:

- **Optimaalinen pyörintätarkkuus vain käytettäessä CENTRO P-istukassa.**
- **Kiinnitysalue h10 (vain nimellismitta).**

Pyörintätarkkuus: ≤ 2 µm

Tekninen kuvaus

Sovitin	ER 16
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	≤ 2 µm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

