

**ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteeseen, ER 16, Nim. kiristys-Ø d: 2,8mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309402 2,8 |
| GTIN | 2050001765291 |
| Tuoteluokka | 39Y |

Kuvaus**Malli:**

Sisänelikulma kierretapin positiiviseen kiinnitykseen.
Sisältää tiivisteeseen sisäjähdytystä varten (enintään 60 bar!).

FAHRION®-korroosionsuojaus:

- Kiristysholkki kokonaan pinnoitettu, myös käyttöpinnat.
- Lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat, FAHRION -kiristysholkit myös ER-tarkkuus-kiristysholkki-istukoihin Centro P.

Huomautus:

FAHRION®-kiristysholkit, vastaavat standardia ISO 15488-A.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|-------------|
| Nim. kiristys-Ø d | 2,8 mm |
| Sovitin | ER 16 |
| Standardi | ISO 15488-A |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm |
| tyyppi | 4031 E |

| | |
|------------------|----------------|
| Ulko-Ø D | 16,7 mm |
| Kokonaispituus L | 27,5 mm |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki |