

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRESSION**ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteeseen, ER 16, Nim. kiristys-Ø d: 7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309402 7
GTIN	2050001766137
Tuoteluokka	39Y

**Kuvaus****Malli:**

Sisänelikulma kierretapin positiiviseen kiinnitykseen.  
Sisältää tiivisteeseen sisäjähdytystä varten (enintään 60 bar!).

**FAHRION®-korroosionsuojaus:**

- Kiristysholkki kokonaan pinnoitettu, myös käyttöpinnat.
- Lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

**Sopii:**

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat, FAHRION -kiristysholkit myös ER-tarkkuus-kiristysholkki-istukoihin Centro P.

**Huomautus:**

**FAHRION®**-kiristysholkit, vastaavat standardia ISO 15488-A.

**Tekninen kuvaus**

Nim. kiristys-Ø d	7 mm
Sovitin	ER 16
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	4031 E

Ulko-Ø D	16,7 mm
Kokonaispituus L	27,5 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki