

**ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteeseen, ER 25, Nim. kiristys-Ø d: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309409 8
GTIN	2050001766908
Tuoteluokka	39Y

Kuvaus**Malli:**

Sisänelikulma kierretapin positiiviseen kiinnitykseen.
Sisältää tiivisteeseen sisäjähdytystä varten (enintään 60 bar!).

FAHRION®-korroosionsuojaus:

- Kiristysholkki kokonaan pinnoitettu, myös käyttöpinnat.
- Lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat, FAHRION -kiristysholkit myös ER-tarkkuus-kiristysholkki-istukoihin Centro P.

Huomautus:

FAHRION®-kiristysholkit, vastaavat standardia ISO 15488-A.

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	8 mm
Sovitin	ER 25
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	4282 E

Ulko-Ø D	25,7 mm
Kokonaispituus L	34 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki