

**ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen, ER 25, Nim. kiristys-Ø d: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309409 10
GTIN	2050001767103
Tuoteluokka	39Y

**Kuvaus****Malli:**

Sisänelikulma kierretapin positiiviseen kiinnitykseen.  
Sisältää tiivisteen sisäjähdytystä varten (enintään 60 bar!).

**FAHRION®-korroosionsuojaus:**

- Kiristysholkki kokonaan pinnoitettu, myös käyttöpinnat.
- Lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

**Sopii:**

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat, FAHRION -kiristysholkit myös ER-tarkkuus-kiristysholkki-istukoihin Centro P.

**Huomautus:**

**FAHRION®**-kiristysholkit, vastaavat standardia ISO 15488-A.

**Tekninen kuvaus**

Nim. kiristys-Ø d	10 mm
Sovitin	ER 25
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	4282 E

Ulko-Ø D	25,7 mm
Kokonaispituus L	34 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki