



ER-kiristysholkkisarja HP tiivistetty (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E, ER 25



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309394 |
| GTIN | 2050001766434 |
| Tuoteluokka | 33F |

Kuvaus

Malli:

Pyörintätarkkuus ja toistotarkkuus **3 µm** (3×D, enint. = 50 mm), käytettäessä FAHRION CENTRO P-istukkaa.

Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii :

ER-tarkkuusholkki-istukka CENTRO P.

Huomautus:

- **Optimaalinen pyörintätarkkuus vain käytettäessä CENTRO P-istukassa.**
- **Kiinnitysalue h10 (vain nimellismitta).**

Pyörintätarkkuus: ≤ 2 µm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|----------------|
| Sovitin | ER 25 |
| Standardi | ISO 15488-A |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 2 µm |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki |

