

Garant**Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302415 20/8
GTIN	4045197701374
Tuoteluokka	31P

Kuvaus**Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ) enintään 80 baariin asti. Sisältää pitkittäissäätoruuvien. Jatkokappaleen **KM-ydin** vaimentaa syntyvää huojuntaa ja pienentää siksi värinää.

Suurin sallittu kierrosluku 12 000 min⁻¹.

Etu:

- **Ei värinää kiristysjärjestelmässä.**
- **Paremmat työkappaleiden pinnat.**
- **Pidemmät työkalujen käyttöiät.**

Tekninen kuvaus

Varren Ø d	20 mm
Reiän Ø D ₁	8 mm
Ø D ₂	14 mm
Kokonaispituus L	210 mm
Tuotenimen määrite	L = 210 mm
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jatkokappale

