

**Garant****Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302415 20/12
GTIN	4045197701398
Tuoteluokka	31P

**Kuvaus****Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ) enintään 80 baariin asti. Sisältää pitkittäissäätoruuvien. Jatkokappaleen **KM-ydin** vaimentaa syntyvää huojuntaa ja pienentää siksi värinää.

Suurin sallittu kierrosluku 12 000 min<sup>-1</sup>.

**Etu:**

- **Ei värinää kiristysjärjestelmässä.**
- **Paremmat työkappaleiden pinnat.**
- **Pidemmät työkalujen käyttöiät.**

**Tekninen kuvaus**

Reiän Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Varren Ø d	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Kokonaispituus L	210 mm
Tuotenimen määrite	L = 210 mm
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jatkokappale

