

Garant**Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/10mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302415 20/10 |
| GTIN | 4045197701381 |
| Tuoteluokka | 31P |

Kuvaus**Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ) enintään 80 baariin asti. Sisältää pitkittäissäätoruuvien. Jatkokappaleen **KM-ydin** vaimentaa syntyvää huojuntaa ja pienentää siksi värinää.

Suurin sallittu kierrosluku 12 000 min⁻¹.

Etu:

- **Ei värinää kiristysjärjestelmässä.**
- **Paremmat työkappaleiden pinnat.**
- **Pidemmät työkalujen käyttöiät.**

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Reiän Ø D ₁ | 10 mm |
| Varren Ø d | 20 mm |
| Ø D ₂ | 16 mm |
| Kokonaispituus L | 210 mm |
| Tuotenimen määrite | L = 210 mm |
| Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria |
| Tärinä | vaimennettu |
| Tuotetyyppi | Jatkokappale |

