

**Digitaalinen kaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	421490 0-25
GTIN	4045197701879
Tuoteluokka	42B

Kuvaus**Malli:**

Selkeästi luettava näyttö Kovametalliset mittauspinnat.

Digitaalinen ja analoginen näyttö. Pöly- ja roiskeveesisuojattu metallikuori

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357. 1 pistokuula kaarevien pintojen mittaukseen.

Koosta 25-50 alkaen, 1 asetusmitta.

Tekninen kuvaus

Kierteen nousu	0,5 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
Karan Ø	6,5 mm
virheraja	4 µm
Lukema	0,001 mm
Kalibrointi	B1
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
IP-suojausluokka	IP 54

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyppi	Kaarimikrometri

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/421490-0-25>