

Garant**Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/12 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302417 25/12
GTIN	4045197701916
Tuoteluokka	31P

Kuvaus**Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ) enintään 80 baariin asti. Sisältää pitkittäissäättöruuvin. Jatkokappaleen **KM-ydin** vaimentaa syntyvää huojuntaa ja pienentää siksi värinää.

Suurin sallittu kierrosluku 12 000 min⁻¹.

Etu:

- **Ei värinää kiristysjärjestelmässä.**
- **Paremmat työkappaleiden pinnat.**
- **Pidemmät työkalujen käyttöiät.**

Tärinä: vaimennettu

Ø D₂: 18 mm

Tekninen kuvaus

Reiän Ø D ₁	12 mm
Varren Ø d	25 mm
Ø D ₂	18 mm
Kokonaispituus L	300 mm
Tuotenimen määrite	L = 300 mm
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Kutisteistukan tarvikkeet

