

Garant**Istuma-/seisomatuoli, rakennesolumuovi, suojatulpat ja jalkarengas, korkea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965072
GTIN	4045197702470
Tuoteluokka	91Z

Kuvaus**Malli:**

Mukavaa ja tukevaa istumista. Ergonominen selkänöja, korkeus 120 mm, tukee oikeaa istuma-asentoa.

Viisihaarainen alumiininen jalkaristikko on jäykkä kaikissa istuma- ja seisoma-asennoissa. Istuin pehmeästä ja mukavasta integraalimuovista.

Kantavuus: 120 kg.

Standardi:**DIN 68877****Tekninen kuvaus**

Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Istuinmateriaalin väri	musta
Kantavuus	120 kg
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat ja jalkarengas
Jalkaristikon materiaali	Alumiini matta jauhemaalattu

Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Istuinpinnan materiaali	Integraalimuovi
selkänojallinen	kyllä
Selkänojan korkeus	120 mm
Standardi	DIN 68877
Istuimen kallistussäädettävä	ei
Korkeudensäätötapa	renkaan vapautus
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	560 - 810 mm
Tuotetyyppi	Korkea jakkara

Tarvikkeet

Suojatulpat(1 sarja = 5 kpl)	962518
------------------------------	--------