

**Garant****Työjakkara, rakennesolumuovi, suojatulpat, matala****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965051
GTIN	4045197702401
Tuoteluokka	91Z

**Kuvaus****Malli:**

Mukava pyörivä jakkara **integraalimuovia**, helppohoitoinen, pestävä, **kestävä** ja sietää mietoja happoja ja emäksiä.

Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, **rengasvapautus**. Viisisakarainen jalkaristikko alumiinia.

Istuinpinnan Ø 350 mm.

Kantavuus: 120 kg.

**Standardi:**

**DIN 68877**

**Tekninen kuvaus**

Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Istuinpinnan materiaali	Integraalimuovi
Standardi	DIN 68877

Jalkaristikon Ø	690 mm
Jalkaristikon materiaali	Alumiini matta jauhemaalattu
Istuinmateriaalin väri	musta
Istuinmateriaali kestää mietoja happoja ja emäksiä	kyllä
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat
Kantavuus	120 kg
Istuin-Ø	350 mm
Korkeudensäätötapa	renkaan vapautus
Malli	ilman pyöriä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	440 - 610 mm
Tuotetyyppi	Jakkara

## Tarvikkeet

Suojatulpat(1 sarja = 5 kpl)	962518
------------------------------	--------