



Takki Highline, sininen / merensininen, Valmiskoot DE: 102



Tilaustiedot

Tilausnumero	091311 102
GTIN	4030913065656
Tuoteluokka	06I

Kuvaus

Malli:

Raikas ja moderni mallisto **Highline** laadukasta, naarmuuntumatonta ja kestävä kangasseosta, kolmivärinen. Kontrastivärit erittäin kestävä canvasia. Kestävät kulutusta rasituskohtien kolminkertaisten ompelien ansiosta. Paljon hyödyllisiä yksityiskohtia, kuten matkapuhelin- ja metrimittatasku sekä säädettävä vyötärö.

Takin liikelaskos selässä ja kuminauha vyötäröllä parantavat käyttömukavuutta.

- **Kaksi läpällistä ja tarrallista rintataskua.**
- **Piilotettu etuvetoketju.**
- **Vasemmassa hihassa puhelintasku.**
- **Kaksi päälleommeltua sivutaskua.**
- **Tarrakiinnityksellä säädettävä hihansuu.**

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Huomautus:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.

Muut värit tilauksesta.

Takki, väriyhdistelmä **liuskeenharmaa/musta**, nro 091312.

Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiesta.

Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa

Tekninen kuvaus

Valmiskoot DE	102
Hihansuu	tarrakiinnityksellä säädetty hihansuu
Sivutaskut	päälleommeltu
Sivutaskujen lukumäärä	2
Koko FR	44L
piilonappilista	kyllä
Puhelintaskun sijainti	vasemmassa hihassa
Vyötärö	Resorissa kuminauha
Selkäpuolella laskokset	kyllä
Takin kiinnitys	Vetoketju
Läpällisten ja tarrallisten rintataskujen lukumäärä	2
Koko IT	44L
Sarja	Highline
Erikoispalvelut	Tekstiilin viimeistely
Koko ES	44L
Sukupuoli	Miehille
Kangaskoostumus	35% puuvillaa
Kangaskoostumus	65 % polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus	285 g/m ²
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Verhous vakiona	UV-standardi 801
Pesu	Kirjopesu 60 °C:ssa
Väri	sininen / merensininen
Tuotetyyppi	Työtakki

