

**Garant****Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 12/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260611 12/06
GTIN	4062406059316
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	RC.T 0602
Varren koko	12 mm
Terän koko	6 mm
ISO-koodi pidin	SRDCN 1212F06
Neutraalien pidinten ulottuma L <sub>1</sub>	12,4 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	80 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 15
Neutraalien pidinten toimintaleveys L <sub>4</sub>	9 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	30 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 15	269028 15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500