

**DNMG 150608, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250797 CA025P
GTIN	4960664864249
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DNMG 150608 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: PS
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 4 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	CA025P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1 - 4 mm
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

lastunmurtaja	PS
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä