

**SNMG 150612, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251363 CA025P |
| GTIN | 4960664864812 |
| Tuoteluokka | 25E |

Kuvaus

SNMG 150612 CA025P Nirkon säde: 1,2 mm
Laji: CA025P
lastunmurtaja: PH
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 10 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Syöttö f | 0,25 - 0,8 mm/kierr, |
| Laji | CA025P |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| lastunmurtaja | PH |
| Pääkäyttöalue | P |
| Lastuamissyvyys a_p | 1 - 10 mm |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 70 - 420 m/min |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta |
| Nirkon säde | 1,2 mm |
| Lastuava aine | KM |
| Pinnoitus | CVD |
| ISO-koodi-kääntöterä | SNMG 150612 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |