

**TNMG 220408, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251587 CA025P
GTIN	4960664865185
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

TNMG 220408 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: PS
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 4,5 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min
Laji	CA025P
lastunmurtaja	PS
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuamissyvyys a_p	1 - 4,5 mm
Lastuava aine	KM

Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 220408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä