

**TNMG 160408, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251583 CA025P
GTIN	4960664865154
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

TNMG 160408 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: PS
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 4,5 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	PS
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min
Lastuamissyvyys a_p	1 - 4,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,

Lastuava aine	KM
Laji	CA025P
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä