

**VNMG 160404, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251752 CA025P
GTIN	4960664857715
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Laji	CA025P
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	105 - 435 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	PQ
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä