

**WNMG 080404 Wiper, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252013 CA025P
GTIN	4960664865680
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WNMG 080404 Wiper CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: WP
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,07 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min
lastunmurtaja	WP
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA025P

Syöttö f	0,07 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä