

**WN.G 080404, Laji: CA025P**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252112 CA025P
GTIN	4960664865901
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,8 mm
Laji	CA025P
lastunmurtaja	PS
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä