

**WNMG 080404 Wiper, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252113 CA025P
GTIN	4960664865734
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WNMG 080404 Wiper CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: WQ
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,8 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,8 mm
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	WQ

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	CA025P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä