

**WNMG 080416, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252118 CA025P
GTIN	4960664865932
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WNMG 080416 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: PS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,8 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,8 mm
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PS
Laji	CA025P
Nirkon säde	1,6 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080416
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä