

HOLEX

Sähköasentajan ruuvitalttasarja Pozidriv-ruuveille täyseristetyt, Ruuvinvääntimien lkm.: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	668741 3
GTIN	4062406059910
Tuoteluokka	62F

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä **täyseristetty 1000 volttiin saakka standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Monikomponenttinen voimakahva, jossa on vääntömomentin ja käyttömukavuuden kannalta optimoitu tartunta-alue. **Terä** on valmistettu korkeaseosteisesta työkaluteräksestä.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Toimituksen sisältö:

à 1 ruuvitaltta nro 668731: koot 1; 2; 3

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	3
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveilletäyseristetyt Ristikantakoko 2	668731 2
Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveilletäyseristetyt Ristikantakoko 1	668731 1
Sähköasentajan ruuvitaltta Pozidriv-ruuveilletäyseristetyt Ristikantakoko 3	668731 3
Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveilletäyseristetyt Ristikantakoko 2	668631 2
Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveilletäyseristetyt Ristikantakoko 3	668631 3
Sähköasentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveilletäyseristetyt Ristikantakoko 1	668631 1