

**CNMG 120408, Laji: PR005S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250212 PR005S
GTIN	4960664836406
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CNMG 120408 PR005S Laji: PR005S  
lastunmurtaja: MU  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 30 - 90 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,05 - 0,15 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	S
Koneistusehto	jatkuva
Laji	PR005S
lastunmurtaja	MU
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	30 - 90 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä