

**DNMG 150608, Laji: PR015S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250797 PR015S
GTIN	4960664837366
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DNMG 150608 PR015S Laji: PR015S
lastunmurtaja: MU
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,18 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 25 - 70 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
Laji	PR015S
Pääkäyttöalue	S
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 70 m/min
lastunmurtaja	MU

Syöttö f	0,05 - 0,18 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 3,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä