

**VNMG 160404, Laji: PR005S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251822 PR005S
GTIN	4960664836819
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Laji	PR005S
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö f	0,05 - 0,15 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 90 m/min
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	MU
Pääkäyttöalue	S
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä