

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 36×20G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 1000/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930705 1000/6
GTIN	4062406065492
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×24G, vetolaatikat 36×20G. Keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 100, 100, 125, 200, 300

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm

Ovien lkm	0
Hyötykorkeus laatikoita varten	900 mm
Korkeus	1000 mm
Laatikoiden lukumäärä	6
Hyötykorkeus	900 mm
Paino	154 kg
Syvyys	600 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon etukorkeus	300 mm
Leveys	1000 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36×20G

Tuotetyyppi

Työkalukaappi

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1000 mm	930735 1000
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930743 100
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	930743 125
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	930743 200
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	930743 300
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930743 75