

**Garant****Kuusiohylsy 3/8 tuumaa, Avainkoko: 9mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 637229 9      |
| GTIN         | 4062406061081 |
| Tuoteluokka  | 61A           |

**Kuvaus****Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Tiukatoleranssiset avainkoot **HT-Drive**-profiililla suojaavat ruuvipäitä ja muttereita.

**Ohutseinäinen** työskentelyyn ahtaissakin paikoissa.

**Standardi:**

**DIN 3124**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Huomautus:**

GARANT ja HOLEX 6-kulmaisia hylsyavaimia on saatavilla eShopista myös tuumakokoina (GARANT: nro 637232; HOLEX: nro 637222).

**Tekninen kuvaus**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Pituus           | 25 mm     |
| Ø poistopuolella | 13,4 mm   |
| Avainkoko        | 9 mm      |
| Vääntönelikulma  | 3/8 tuuma |
| Standardi        | DIN 3124  |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain |
| Raaka-aine      | kromivanadiiniterästä   |
| Pinta           | kromattu                |
| Tuotetyyppi     | Avainhylsy              |