

Garant**Kuusiohylsy 3/8 tuumaa, Avainkoko: 11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	637229 11
GTIN	4062406061104
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Tiukatoleranssiset avainkoot **HT-Drive**-profiililla suojaavat ruuvipäitä ja muttereita.

Ohutseinäinen työskentelyyn ahtaissakin paikoissa.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Huomautus:

GARANT ja HOLEX 6-kulmaisia hylsyavaimia on saatavilla eShopista myös tuumakokoina (GARANT: nro 637232; HOLEX: nro 637222).

Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	15,9 mm
Avainkoko	11 mm
Pituus	25 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Standardi	DIN 3124

Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Avainhylsy