

**Garant****12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 19mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 642129 19     |
| GTIN         | 4062406061593 |
| Tuoteluokka  | 61A           |

**Kuvaus****Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma **DIN 3120**.

**Tiukatoleranssiset avainkoot** säästävät ruuvipäitä ja muttereita. **Ohutseinäinen** työskentelyyn ahtaissakin paikoissa. 12-kannassa (kaksoiskuusiokanta) ruuveja ja muttereita säästävä **HT-Drive**-profiili.

**Standardi:**

**DIN 3124**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Huomautus:**

GARANT ja HOLEX 12-kulmaiset vaihtoholkit, myös tuumakoot, saatavissa eShopistamme (GARANT: nro 642132; HOLEX: nro 642122).

**Tekninen kuvaus**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Pituus           | 38 mm     |
| Avainkoko        | 19 mm     |
| Ø poistopuolella | 26,5 mm   |
| Vääntönelikulma  | 1/2 tuuma |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Standardi       | DIN 3124                 |
| Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain |
| Raaka-aine      | kromivanadiiniterästä    |
| Pinta           | kromattu                 |
| Tuotetyyppi     | Avainhylsy               |