

**Garant****12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	642529 22
GTIN	4062406062033
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus****Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma **DIN 3120**.

**Tiukatoleranssiset avainkoot** säästävät ruuvipäitä ja muttereita. **Ohutseinäinen** työskentelyyn ahtaissakin paikoissa. 12-kulmainen (kaksoiskuusikulmainen), ruuveja ja muttereita säästävä **HT-Drive**-profiili.

**Standardi:**

**DIN 3124-L**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Huomautus:**

GARANT ja HOLEX 12-kulmaisia pitkiä vaihtoholkkeja on saatavilla eShopista myös tuumakokoina (GARANT: nro 642532; HOLEX: nro 642522).

**Tekninen kuvaus**

Pituus	77 mm
Ø poistopuolessa	29,9 mm
Avainkoko	22 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Standardi	DIN EN 3710
Standardi	ASME B 107.5M

Standardi	ISO 2725-1
Standardi	DIN EN 3709
Standardi	DIN 3124
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
AS-Drive-profiili	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy