

Garant**12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 21mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	642529 21
GTIN	4062406062026
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Tiukatoleranssiset avainkoot säästävät ruuvipäitä ja muttereita. **Ohutseinäinen** työskentelyyn ahtaissakin paikoissa. 12-kulmainen (kaksoiskuusikulmainen), ruuveja ja muttereita säästävä **HT-Drive**-profiili.

Standardi:

DIN 3124-L

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Huomautus:

GARANT ja HOLEX 12-kulmaisia pitkiä vaihtoholkkeja on saatavilla eShopista myös tuumakokoina (GARANT: nro 642532; HOLEX: nro 642522).

Tekninen kuvaus

Ø poistopuoolella	28,5 mm
Avainkoko	21 mm
Pituus	77 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Standardi	DIN EN 3710
Standardi	ASME B 107.5M

Standardi	ISO 2725-1
Standardi	DIN EN 3709
Standardi	DIN 3124
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
AS-Drive-profiili	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy