

Garant**12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 27mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 642129 27 |
| GTIN | 4062406061661 |
| Tuoteluokka | 61A |

Kuvaus**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Tiukatoleranssiset avainkoot säästävät ruuvipäitä ja muttereita. **Ohutseinäinen** työskentelyyn ahtaissakin paikoissa. 12-kannassa (kaksoiskuusiokanta) ruuveja ja muttereita säästävä **HT-Drive**-profiili.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Huomautus:

GARANT ja HOLEX 12-kulmaiset vaihtoholkit, myös tuumakoot, saatavissa eShopistamme (GARANT: nro 642132; HOLEX: nro 642122).

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|-----------|
| Pituus | 44 mm |
| Avainkoko | 27 mm |
| Ø poistopuolella | 36 mm |
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Standardi | DIN 3124 |
| Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | kromattu |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |